

VAHTPOLÜSTÜROOLIST TABLETT SMART 967s



KASUTUS:

Vahtpolüstüroolist tablett on mõeldud EPS-plaati eelnevalt lõigatud paigaldusaukude katmiseks. Neid kasutatakse koos isolatsioonitüüblitega.

Plastmassist lõikur tähisega SMART 900 on mõeldud vahtpolüstüreenist isolatsioonimaterjali sisse aukude tegemiseks. Lõikuril on seadistatud lõikekrae sügavus, mis tagab EPS-pistiku õige sobivuse lõigatud avasse.

Tablett	Suurus (mm)	Paksus (mm)	Pakend (tk)
SMART 967s	Ø67	17	100

VÄRV:

SMART 967s – Hall

MATERJAL:

Polüstüreen (EPS)